



Halter für Radien-Wendeschneidplatten, Schafthöhe h: 10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	240026 10
GTIN	2050001099273
Artikelklasse	29W

Beschreibung

Ausführung:

Mit geschliffener Auflagefläche und Positionierstiften zur Aufnahme von Radien-Wendeschneidplatten.

Verwendung:

Zum Drehen von konvexen Radien an Außendurchmessern oder Bohrungen.

Technische Beschreibung

Schaftquerschnitt	10 mm
für Radien-Wendeschneidplatten	R1 – R6
Gesamtlänge L	103 mm
Schaftbreite	10 mm
Schafthöhe h	10 mm
Produktart	Klemmdrehhalter