



## KOMET® Eckstahl Form f, Typ: B03



### Bestelldaten

Bestellnummer	240078 B03
GTIN	4047109004030
Artikelklasse	24H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mikroskopisch geprüftes, genaues Schneidenprofil. Kostengünstig durch mehrmaliges Nachschleifen an der Spanfläche.

Größen mit Zusatzbezeichnung **L = verlängerter Schaft**.

#### Schneidstoff:

**HSS/Co10** – für schwer zu bearbeitende Werkstoffe.

#### Hinweis:

**Passender Bohrstahlhalter siehe Nr. 240070 und Nr. 240072.**

Schneidstoff: HSS Co 10

Bohrtiefe: 26 mm

für Bohrungen ab Ø: 7 mm

Gesamtlänge: 65 mm

Schaft-Ø: 8 mm

### Technische Beschreibung

Bohrtiefe	26 mm
für Bohrungen ab Ø	7 mm
Typ	B03
Gesamtlänge	65 mm
Schaft-Ø	8 mm
Schneidstoff	HSS Co 10
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

