



KOMET® Schruppstahl Form g, Typ: B06



Bestelldaten

Bestellnummer	240074 B06
GTIN	4047109016613
Artikelklasse	24H

Beschreibung

Ausführung:

Mikroskopisch geprüftes, genaues Schneidenprofil. Kostengünstig durch mehrmaliges Nachschleifen an der Spanfläche.

Größen mit Zusatzbezeichnung **L = verlängerter Schaft**.

Schneidstoff:

HSS/Co10 – für schwer zu bearbeitende Werkstoffe.

Hinweis:

Passender Bohrstahlhalter siehe Nr. 240070 und Nr. 240072.

Schneidstoff: HSS Co 10

Bohrtiefe: 60 mm

für Bohrungen ab Ø: 14 mm

Gesamtlänge: 95 mm

Schaft-Ø: 10 mm

Technische Beschreibung

für Bohrungen ab Ø	14 mm
Typ	B06
Bohrtiefe	60 mm
Gesamtlänge	95 mm
Schaft-Ø	10 mm
Schneidstoff	HSS Co 10
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

