



Digitaler Werkstatt-Messschieber IP67 mit Messspitzen, Messbereich: 300mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415370 300
GTIN	4069515008136
Artikelklasse	41A

Beschreibung

Ausführung:

Digitaler Werkstatt-Messschieber IP67. **Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5 mm Ziffernhöhe.** Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Nach 10 Minuten schaltet das System automatisch in den Sparmodus und wird durch einfaches Bewegen des Schiebers wieder aktiviert. Messwert und Nullpunkt bleiben dabei erhalten. 2-Komponentengehäuse mit **griffsympatischer Haptoprene®-Oberfläche**. Die Messflächen sind feinstgeläppt.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1x Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Ersatzteil:

Batteriehalter Nr. 412237 Gr. B.

Technische Beschreibung

Kalibrierung	A1
Messbereich	0 - 300 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Auto-Abschaltung	ja
Messabweichung E MPE	±0,03 mm

Datenblatt

Ziffernhöhe LCD-Display	11,5 mm
Schnabellänge	100 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Ablesung	0,01 mm
Ablesung	0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Innenmessansatz-Ø	10 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Norm	ISO 13385
Batterietyp	Knopfzelle
IP-Schutzart	IP 67
Verpackung	stabile Box
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messspitzen	ja
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Produktart	Werkstattmessschieber

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/415370-300>