



Halter für Radien-Wendeschneidplatten, Schafthöhe h: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	240026 16
GTIN	2050001099280
Artikelklasse	29W

Beschreibung

Ausführung:

Mit geschliffener Auflagefläche und Positionierstiften zur Aufnahme von Radien-Wendeschneidplatten.

Verwendung:

Zum Drehen von konvexen Radien an Außendurchmessern oder Bohrungen.

Technische Beschreibung

für Radien-Wendeschneidplatten	R1 – R6
Schaftquerschnitt	16 mm
Gesamtlänge L	103 mm
Schaftbreite	16 mm
Schafthöhe h	16 mm
Produktart	Klemmdrehhalter