

Garant**Digitaler Werkstatt-Messschieber IP67 ohne Messspitzen, Messbereich: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	415372 300
GTIN	4069515008198
Artikelklasse	41A

Beschreibung**Ausführung:**

Digitaler Werkstatt-Messschieber IP67. **Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5 mm Ziffernhöhe.** Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Nach 10 Minuten schaltet das System automatisch in den Sparmodus und wird durch einfaches Bewegen des Schiebers wieder aktiviert. Messwert und Nullpunkt bleiben dabei erhalten. 2-Komponentengehäuse mit **griffsympatischer Haptoprene®-Oberfläche.** Die Messflächen sind feinstgeläppt.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1× Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Ersatzteil:

Batteriehalter Nr. 412237 Gr. B.

Technische Beschreibung

Norm	ISO 13385
Anzahl enthaltener Batterien	1
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Auto-Abschaltung	ja
Schnabellänge	100 mm

Datenblatt

Ablesung	0,01 mm
Innenmessansatz-Ø	10 mm
IP-Schutzart	IP 67
Kalibrierung	A1
Ablesung	0,0005 Zoll
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messbereich	0 - 300 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Messabweichung E MPE	±0,03 mm
Ziffernhöhe LCD-Display	11,5 mm
Batterietyp	Knopfzelle
Verpackung	stabile Box
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messspitzen	nein
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Produktart	Werkstattmessschieber

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/415372-300>