



Radien-Wendeschneidplatte 12° HSS-Co5, H7, Radius: R2mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 240030 R2 |
| GTIN | 2050001099396 |
| Artikelklasse | 29W |

Beschreibung

Ausführung:

Allseitig geschliffen und mit je vier gleichen Radien. Hinterschliffene Schneiden mit Spanleitstufen für beste Schnittverhältnisse auf dem gesamten Radiussektor. Der **Spanwinkel** von 12° ist geeignet für die universelle Anwendung.

Verwendung:

Zum Drehen von konvexen Radien an Außendurchmessern oder Bohrungen.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Radius R ₁ | R2 |
| Schneidstoff | HSS Co 5 |
| Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |