



Halter für Radien-Wendeschneidplatten, Schafthöhe h: 20mm



Bestelldaten

Bestellnummer	240026 20
GTIN	2050001099297
Artikelklasse	29W

Beschreibung

Ausführung:

Mit geschliffener Auflagefläche und Positionierstiften zur Aufnahme von Radien-Wendeschneidplatten.

Verwendung:

Zum Drehen von konvexen Radien an Außendurchmessern oder Bohrungen.

Technische Beschreibung

für Radien-Wendeschneidplatten	R1 – R6
Schaftquerschnitt	20 mm
Gesamtlänge L	117 mm
Schafthöhe h	20 mm
Schaftbreite	20 mm
Produktart	Klemmdrehhalter