



KOMET® Eckstahl Form f, Typ: B04



Bestelldaten

Bestellnummer	240078 B04
GTIN	4047109016279
Artikelklasse	24H

Beschreibung

Ausführung:

Mikroskopisch geprüftes, genaues Schneidenprofil. Kostengünstig durch mehrmaliges Nachschleifen an der Spanfläche.

Größen mit Zusatzbezeichnung **L = verlängerter Schaft**.

Schneidstoff:

HSS/Co10 – für schwer zu bearbeitende Werkstoffe.

Hinweis:

Passender Bohrstahlhalter siehe Nr. 240070 und Nr. 240072.

Schneidstoff: HSS Co 10

Bohrtiefe: 45 mm

für Bohrungen ab Ø: 9 mm

Gesamtlänge: 75 mm

Schaft-Ø: 8 mm

Technische Beschreibung

für Bohrungen ab Ø	9 mm
Bohrtiefe	45 mm
Gesamtlänge	75 mm
Typ	B04
Schaft-Ø	8 mm
Schneidstoff	HSS Co 10
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

