

**KOMET® Innengewindestahl Rechtsgewinde Form 60° (metrisch), Typ: B03****Bestelldaten**

Bestellnummer	240084 B03
GTIN	4047109016934
Artikelklasse	24H

**Beschreibung****Ausführung:**

Mikroskopisch geprüftes, genaues Schneidenprofil. Kostengünstig durch mehrmaliges Nachschleifen an der Spanfläche.

Größen mit Zusatzbezeichnung **L = verlängerter Schaft**.

**Schneidstoff:**

**HSS/Co10** – für schwer zu bearbeitende Werkstoffe.

**Hinweis:**

**Passender Bohrstahlhalter siehe Nr. 240070 und Nr. 240072.**

**Technische Beschreibung**

für Bohrungen ab Ø	7 mm
für Steigung bis	1,5 mm
Typ	B03
Bohrtiefe	26 mm
Gesamtlänge	65 mm
Schaft-Ø	8 mm
Schneidstoff	HSS Co 10
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen