



KOMET KUB Pentron® Wendepplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 14,5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	236604 14,5
GTIN	4047109222786
Artikelklasse	24P

Beschreibung

Ausführung:

Bohrungstoleranz: D – 0,1 / + 0,35

Verwendung:

Mit Wendeschneidplatten Nr. 236605 – 236610.

Empfehlung:

Beim Anbohren den Vorschub auf 70% reduzieren.

Hinweis:

- Einsatz nur bei stabilen Maschinenverhältnissen.
- Ausführung 2xD und 3xD mit ABS® Schaft auf Anfrage lieferbar.
- Achsversetztes Bohren bis $V_{max} = 0,25$ mm.
- Durch Aussteuern erreichbarer maximaler $\varnothing = D + 0,5$ mm.
- Ausführung mit PSC-Schaft auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 040204 10-...
Wendeplattenschrauben-Set	239652 5IP1 (0,38 Nm)
Anzahl Schneiden Z	1
Nutzlänge L ₁	75 mm
ABS® Schaft-Ø D _s	50 mm
Serie	KUB Pentron®
Nenn-Ø D	14,5

Auskraglänge L _A	103 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	5×D
Schaft	ABS
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 0,38 N·m	211750 0,38
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 5IP	674252 5IP
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 5IP1	239652 5IP1