



LED Akku-Stableuchte, Typ: 260



Bestelldaten

Bestellnummer	081449 260
GTIN	4069515008563
Artikelklasse	02A

Beschreibung

Ausführung:

Robuste, schmale LED-Akku-Stabtaschenlampe mit gummierter Oberfläche, Haltemagnet und zusätzlicher LED am Lampenkopf. 3 verschiedene Leuchteinstellungen (Spot, hell, gedimmt). Wiederaufladbar über USB-C-Schnittstelle. Ideal als Inspektionsleuchte in beengter Umgebung.

Technische Beschreibung

Akkuart	Lithium-Ion
IP-Schutzart	IP 42
Lichtstrom	400 lm
Anzahl enthaltener Akkus	1
Gesamtlänge	260 mm
Gewicht	94 g
Leuchtdauer	3 - 20 h
Lichtstrom Stufe 2	40 lm

Datenblatt

Energieversorgung

Akkubetrieben

Produktart

Arbeitsleuchte