



Halter für Radien-Wendeschneidplatten, Schafthöhe h: 25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	240026 25
GTIN	2050001099303
Artikelklasse	29W

Beschreibung

Ausführung:

Mit geschliffener Auflagefläche und Positionierstiften zur Aufnahme von Radien-Wendeschneidplatten.

Verwendung:

Zum Drehen von konvexen Radien an Außendurchmessern oder Bohrungen.

Technische Beschreibung

für Radien-Wendeschneidplatten	R8 – R12
Schaftquerschnitt	25 mm
Schaftbreite	25 mm
Schafthöhe h	25 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Produktart	Klemmdrehhalter