



Fließbohrer Standard (mit Kragen) Uni, Gewinde: M10



Bestelldaten

Bestellnummer	080751 M10
GTIN	4069515008655
Artikelklasse	BAW

Beschreibung

Ausführung:

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.

Fließbohrer Standard (mit Kragen).

Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.

Verwendung:

Geeignet für Stahl, rostfreien Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing.

Passend für:

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964.

ER-Spannschlüssel Nr. 309680.

HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180.

Technische Beschreibung

Materialstärke	0,7 - 2,5 mm
empfohlene Antriebsleistung	1,7 kW
Schaft-Ø	10 mm

Datenblatt

empfohlene Drehzahl	2100 min ⁻¹
Kernloch-Ø	9,2 mm
Produktart	Fließbohrer