

**Fließbohrer Standard (mit Kragen) Uni, Gewinde: M5****Bestelldaten**

Bestellnummer	080751 M5
GTIN	4069515008624
Artikelklasse	BAW

**Beschreibung****Ausführung:**

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.

Fließbohrer Standard (mit Kragen).

Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.

**Verwendung:**

Geeignet für Stahl, rostfreien Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing.

**Passend für:**

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964.

ER-Spannschlüssel Nr. 309680.

HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180.

**Technische Beschreibung**

Kernloch-Ø	4,5 mm
empfohlene Antriebsleistung	1 kW
empfohlene Drehzahl	2600 min <sup>-1</sup>

## Datenblatt

Materialstärke	0,7 - 2,5 mm
Schaft-Ø	6 mm
Produktart	Fließbohrer