

**Fließbohrer Standard (mit Kragen) Uni, Gewinde: M4****Bestelldaten**

Bestellnummer	080751 M4
GTIN	4069515008617
Artikelklasse	BAW

Beschreibung**Ausführung:**

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.

Fließbohrer Standard (mit Kragen).

Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.

Verwendung:

Geeignet für Stahl, rostfreien Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing.

Passend für:

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964.

ER-Spannschlüssel Nr. 309680.

HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180.

Technische Beschreibung

empfohlene Antriebsleistung	0,8 kW
empfohlene Drehzahl	2700 min ⁻¹
Materialstärke	0,7 - 2,5 mm

Datenblatt

Schaft-Ø	6 mm
Kernloch-Ø	3,7 mm
Produktart	Fließbohrer