

**Fließbohrer Standard (mit Kragen) Uni, Gewinde: M3****Bestelldaten**

Bestellnummer	080751 M3
GTIN	4069515008600
Artikelklasse	BAW

**Beschreibung****Ausführung:**

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.

Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.

Fließbohrer Standard (mit Kragen).

**Verwendung:**

Geeignet für Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing.

**Passend für:**

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964.

ER-Spannschlüssel Nr. 309680.

HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180.

**Technische Beschreibung**

Kernloch-Ø	2,7 mm
Materialstärke	0,7 - 2,5 mm
Schaft-Ø	6 mm

## Datenblatt

empfohlene Antriebsleistung	0,7 kW
empfohlene Drehzahl	3000 min <sup>-1</sup>
Produktart	Fließbohrer