

**Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Uni, Gewinde: M8****Bestelldaten**

Bestellnummer	080753 M8
GTIN	4069515008747
Artikelklasse	BAW

Beschreibung**Ausführung:**

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.

Fließbohrer Flach (ohne Kragen).

Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.

Verwendung:

Geeignet für Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing.

Passend für:

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964.

ER-Spannschlüssel Nr. 309680.

HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø	8 mm
empfohlene Drehzahl	2300 min ⁻¹
Kernloch-Ø	7,3 mm

Datenblatt

empfohlene Antriebsleistung	1,5 kW
für Gewinde M	M8
Materialstärke	0,7 - 2,5 mm
Produktart	Fließbohrer