



Fließbohrer Standard (mit Kragen) Inox, Gewinde: M8



Bestelldaten

Bestellnummer	080752 M8
GTIN	4069515008693
Artikelklasse	BAW

Beschreibung

Ausführung:

Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.

Fließbohrer Standard (mit Kragen), zur Verwendung in rostfreien Materialien.

Verwendung:

Speziell geeignet für rostfreie Stähle.

Passend für:

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964.

ER-Spannschlüssel Nr. 309680.

HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180.

Technische Beschreibung

empfohlene Antriebsleistung	1,5 kW
Materialstärke	0,7 - 1 mm
empfohlene Drehzahl	2300 min ⁻¹

Datenblatt

Kernloch-Ø	7,4 mm
Schaft-Ø	8 mm
Produktart	Fließbohrer