



Fließbohrer Standard (mit Kragen) Lang Inox, Gewinde: M8



Bestelldaten

Bestellnummer	080756 M8
GTIN	4069515008891
Artikelklasse	BAW

Beschreibung

Ausführung:

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.

Fließbohrer Standard (mit Kragen), zur Verwendung in rostfreien Materialien.

Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.

Verwendung:

Speziell geeignet für rostfreie Stähle.

Passend für:

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964.

ER-Spannschlüssel Nr. 309680.

HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø	8 mm
empfohlene Drehzahl	2300 min ⁻¹
Materialstärke	0,7 - 3 mm

Datenblatt

Kernloch-Ø	7,4 mm
empfohlene Antriebsleistung	1,5 kW
Produktart	Fließbohrer