

**Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Inox, Gewinde: M6****Bestelldaten**

Bestellnummer	080754 M6
GTIN	4069515008785
Artikelklasse	BAW

**Beschreibung****Ausführung:**

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.

Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.

Fließbohrer Flach (ohne Kragen), zur Verwendung in rostfreien Materialien.

**Verwendung:**

Speziell geeignet für rostfreie Stähle.

**Passend für:**

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964.

ER-Spannschlüssel Nr. 309680.

HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180.

**Technische Beschreibung**

empfohlene Antriebsleistung	1,3 kW
Kernloch-Ø	5,4 mm
Schaft-Ø	8 mm

## Datenblatt

Materialstärke	0,7 - 1 mm
empfohlene Drehzahl	2500 min <sup>-1</sup>
für Gewinde M	M6
Produktart	Fließbohrer