



Fließbohrer Standard (mit Kragen) Lang Uni, Gewinde: M3



Bestelldaten

Bestellnummer	080755 M3
GTIN	4069515008808
Artikelklasse	BAW

Beschreibung

Ausführung:

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.

Fließbohrer Standard (mit Kragen).

Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.

Verwendung:

Geeignet für Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing.

Passend für:

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964.

ER-Spannschlüssel Nr. 309680.

HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180.

Technische Beschreibung

Materialstärke	0,7 - 4 mm
Kernloch-Ø	2,7 mm
empfohlene Drehzahl	3000 min ⁻¹

Datenblatt

Schaft-Ø	6 mm
empfohlene Antriebsleistung	0,7 kW
Produktart	Fließbohrer