

**Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Lang Inox, Gewinde: M8****Bestelldaten**

Bestellnummer	080758 M8
GTIN	4069515008990
Artikelklasse	BAW

**Beschreibung****Ausführung:**

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.

Fließbohrer Flach (ohne Kragen), zur Verwendung in rostfreien Materialien.

Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.

**Verwendung:**

Speziell geeignet für rostfreie Stähle.

**Passend für:**

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964.

ER-Spannschlüssel Nr. 309680.

HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180.

**Technische Beschreibung**

empfohlene Antriebsleistung	1,5 kW
empfohlene Drehzahl	2300 min <sup>-1</sup>
Schaft-Ø	8 mm

## Datenblatt

für Gewinde M	M8
Kernloch-Ø	7,4 mm
Materialstärke	0,7 - 3 mm
Produktart	Fließbohrer