



Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Lang Inox, Gewinde: M5



Bestelldaten

Bestellnummer	080758 M5
GTIN	4069515008976
Artikelklasse	BAW

Beschreibung

Ausführung:

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.

Fließbohrer Flach (ohne Kragen), zur Verwendung in rostfreien Materialien.

Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.

Verwendung:

Speziell geeignet für rostfreie Stähle.

Passend für:

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964.

ER-Spannschlüssel Nr. 309680.

HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180.

Technische Beschreibung

Kernloch-Ø	4,5 mm
Schaft-Ø	6 mm
empfohlene Drehzahl	2600 min ⁻¹

Datenblatt

empfohlene Antriebsleistung	1 kW
für Gewinde M	M5
Materialstärke	0,7 - 3 mm
Produktart	Fließbohrer