



Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Lang Uni, Gewinde: M12



Bestelldaten

Bestellnummer	080757 M12
GTIN	4069515008969
Artikelklasse	BAW

Beschreibung

Ausführung:

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.

Fließbohrer Flach (ohne Kragen).

Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.

Verwendung:

Geeignet für Stahl, rostfreien Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing.

Passend für:

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964.

ER-Spannschlüssel Nr. 309680.

HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180.

Technische Beschreibung

Kernloch-Ø	10,9 mm
Materialstärke	0,7 - 4 mm
empfohlene Antriebsleistung	1,9 kW

Datenblatt

empfohlene Drehzahl	2000 min ⁻¹
für Gewinde M	M12
Schaft-Ø	12 mm
Produktart	Fließbohrer