

**Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Lang Inox, Gewinde: M6****Bestelldaten**

Bestellnummer	080758 M6
GTIN	4069515008983
Artikelklasse	BAW

Beschreibung**Ausführung:**

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.

Fließbohrer Flach (ohne Kragen), zur Verwendung in rostfreien Materialien.

Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.

Verwendung:

Speziell geeignet für rostfreie Stähle.

Passend für:

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964.

ER-Spannschlüssel Nr. 309680.

HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180.

Technische Beschreibung

Materialstärke	0,7 - 3 mm
Schaft-Ø	8 mm
Kernloch-Ø	5,4 mm

Datenblatt

empfohlene Antriebsleistung	1,3 kW
für Gewinde M	M6
empfohlene Drehzahl	2500 min ⁻¹
Produktart	Fließbohrer