



Rändelformwerkzeug Langdrehen universal, Schaftgröße: 12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290015 12
GTIN	4030741948565
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.

Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.

- **Minimaler Druck reduziert die Belastung für Werkstück und Maschine.**
- **Synchronspindel für einfache Einstellung von Rändelträgern und Spitzenhöhe.**

Technische Beschreibung

für Rändelbreite b	4 mm
Arbeitsbereich	0 - 12,5 mm
für Rändel-Ø d ₁	10 mm
Laufstift	299910 6
für Rändelbohrungs-Ø d ₂	4 mm
Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RBR 2×BL
für Rändelprofil	RGE30° BL/BR30°
für Rändelprofil	RBL 2×BR
für Rändelprofil	RGE45° BL/BR45°
für Rändelprofil	RAA 2×AA

Produktart

Rändelwerkzeug