



## KOMET® Eckstahl Form f, Typ: B04L



### Bestelldaten

Bestellnummer	240078 B04L
GTIN	4047109017535
Artikelklasse	24H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mikroskopisch geprüftes, genaues Schneidenprofil. Kostengünstig durch mehrmaliges Nachschleifen an der Spanfläche.

Größen mit Zusatzbezeichnung **L = verlängerter Schaft**.

#### Schneidstoff:

**HSS/Co10** – für schwer zu bearbeitende Werkstoffe.

#### Hinweis:

**Passender Bohrstahlhalter siehe Nr. 240070 und Nr. 240072.**

Schneidstoff: HSS Co 10

Bohrtiefe: 80 mm

für Bohrungen ab Ø: 9 mm

Gesamtlänge: 125 mm

Schaft-Ø: 8 mm

### Technische Beschreibung

für Bohrungen ab Ø	9 mm
Bohrtiefe	80 mm
Gesamtlänge	125 mm
Typ	B04L
Schaft-Ø	8 mm
Schneidstoff	HSS Co 10
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

