

Garant

Eco Werkzeughalter axial 1fach, links, HSK-T 63, für Haltervierkant: 25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	318624 25
GTIN	4069515009027
Artikelklasse	31G

Beschreibung

Ausführung:

Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.

GARANT - Optimierung der Standzeiten, bessere Oberflächen, höhere Prozesssicherheit und Steigerung der Produktivität durch GARANT Eco.

Schlanke Kontur für bessere Zugänglichkeit.

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.

Hinweis:

Inklusiv durchbohrter Unterlegplatte. Dadurch geeignet für Klemmdrehhalter mit Schaft 20 **und** 25 mm.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	78 mm
Auskraglänge A-Maß	130 mm
für Haltervierkant	25 mm
Spannlänge L ₁	88 mm
B	25 mm

Datenblatt

Aufnahme	HSK-T 63
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3
Innenkühlung	ja
Produktart	Werkzeughalter