

Garant**Eco Werkzeughalter axial 1fach, rechts, PSC 63, für Haltervierkant: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	318861 25
GTIN	4069515009034
Artikelklasse	31G

Beschreibung**Ausführung:**

Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.

GARANT - Optimierung der Standzeiten, bessere Oberflächen, höhere Prozesssicherheit und Steigerung der Produktivität durch GARANT Eco.

Verwendung:

Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

B	25 mm
Auskraglänge A-Maß	130 mm
Spannlänge L ₁	88 mm
für Haltervierkant	25 mm
Außen-Ø D	78 mm
Aufnahme	PSC 63
Aufnahme-Norm	ISO 26623-2
Innenkühlung	ja

Produktart

Werkzeughalter