



## KOMET® Innengewindestahl Rechtsgewinde Form 60° (metrisch), Typ: B04



### Bestelldaten

Bestellnummer	240084 B04
GTIN	4047109016972
Artikelklasse	24H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mikroskopisch geprüftes, genaues Schneidenprofil. Kostengünstig durch mehrmaliges Nachschleifen an der Spanfläche.

Größen mit Zusatzbezeichnung **L = verlängerter Schaft**.

#### Schneidstoff:

**HSS/Co10** – für schwer zu bearbeitende Werkstoffe.

#### Hinweis:

**Passender Bohrstahlhalter siehe Nr. 240070 und Nr. 240072.**

Schneidstoff: HSS Co 10

Bohrtiefe: 45 mm

für Steigung bis: 1,5 mm

für Bohrungen ab Ø: 9 mm

Gesamtlänge: 75 mm

Schaft-Ø: 8 mm

### Technische Beschreibung

für Bohrungen ab Ø	9 mm
für Steigung bis	1,5 mm
Gesamtlänge	75 mm
Bohrtiefe	45 mm
Typ	B04
Schaft-Ø	8 mm
Schneidstoff	HSS Co 10

Produktart

Schneideinsatz zum Drehen