



KOMET KUB Pentron® Wendepplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 15mm



Bestelldaten

Bestellnummer	236604 15
GTIN	4047109206458
Artikelklasse	24P

Beschreibung

Ausführung:

Bohrungstoleranz: D – 0,1 / + 0,35

Verwendung:

Mit Wendeschneidplatten Nr. 236605 – 236610.

Empfehlung:

Beim Anbohren den Vorschub auf 70% reduzieren.

Hinweis:

- **Einsatz nur bei stabilen Maschinenverhältnissen.**
- **Ausführung 2xD und 3xD mit ABS® Schaft auf Anfrage lieferbar.**
- **Achsversetztes Bohren bis $V_{\max} = 0,25$ mm.**
- **Durch Aussteuern erreichbarer maximaler $\varnothing = D + 0,5$ mm.**
- **Ausführung mit PSC-Schaft auf Anfrage lieferbar.**

Technische Beschreibung

Wendep Plattenschrauben-Set	239652 5IP1 (0,38 Nm)
Anzahl Schneiden Z	1
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 040204 10-...
ABS® Schaft-Ø D _s	50 mm
Nutzlänge L ₁	75 mm
Serie	KUB Pentron®
Nenn-Ø D	15

für Zoll-Ø	19/32 Zoll
Auskraglänge L _A	103 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	5×D
Schaft	ABS
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig Antrieb 5IP1	239652 5IP1
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 0,38 N·m	211750 0,38
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 5IP	674252 5IP