

SWISS TOOLS

**Klemmdrehhalter neutral, HSK-T, Schaft-Ø / Plattengröße – A-Maß:
4016-80HPmm**



Bestelldaten

Bestellnummer	320081 4016-80HP
GTIN	4070445101675
Artikelklasse	36D

Beschreibung

Hinweis:

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610 – 320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø	40 mm
Ersatzteil	S07
Auskraglänge A-Maß	80 mm
Plattengröße	16
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Aufnahme	HSK-T
Einsatzart	neutral
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3
Innenkühlung	ja
Schaftart	Hohlschaftkegel
Produktart	Klemmdrehhalter

