

SWISS TOOLS

Klemmdrehhalter neutral, HSK-T, Schaft-Ø / Plattengröße – A-Maß: 6316-130HPmm



Bestelldaten

Bestellnummer	320081 6316-130HP
GTIN	4070445096049
Artikelklasse	36D

Beschreibung

Hinweis:

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610 – 320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø	63 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Auskraglänge A-Maß	130 mm
Plattengröße	16
Ersatzteil	S07
Aufnahme	HSK-T
Einsatzart	neutral
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3
Innenkühlung	ja
Schaftart	Hohlschaftkegel
Produktart	Klemmdrehhalter

