



KOMET® Abstechmesser HSS-Co5, Typ: A00



Bestelldaten

Bestellnummer	240014 A00
GTIN	4047109015586
Artikelklasse	24H

Beschreibung

KOMET® Abstechmesser HSS-Co5 A00 Höhe h: 8 mm
 Breite b: 2,2 mm
 Gesamtlänge: 75 mm

Technische Beschreibung

Typ	A00
Höhe h	8 mm
Breite b	2,2 mm
Gesamtlänge L	75 mm
Schneidstoff	HSS Co 5
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		

unterbrochen	geeignet
trocken	geeignet