



## Radien-Wendeschneidplatte 12° HSS-Co5, H7, Radius: R4mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	240030 R4
GTIN	2050001099426
Artikelklasse	29W

### Beschreibung

#### Ausführung:

Allseitig geschliffen und mit je vier gleichen Radien. Hinterschliffene Schneiden mit Spanleitstufen für beste Schnittverhältnisse auf dem gesamten Radiussektor. Der **Spanwinkel** von 12° ist geeignet für die universelle Anwendung.

#### Verwendung:

Zum Drehen von konvexen Radien an Außendurchmessern oder Bohrungen.

### Technische Beschreibung

Radius R <sub>1</sub>	R4
Schneidstoff	HSS Co 5
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen