



LED-Taschenlampe C-Serie, Typ: C5R



Bestelldaten

Bestellnummer	081447 C5R
GTIN	4058205038348
Artikelklasse	04B

Beschreibung

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1× Li-Ion Akku Typ 14500 3,7 V, 1× Floating Charge System, 1× Handschlaufe, 1× Gutschein für Gürteltasche.

Hinweis:

2+5 Jahre Garantie bei Registrierung auf www.ledlenser.com.

Wir gewähren auf unsere Produkte – soweit nachfolgend nicht anders angegeben – eine Herstellergarantie von

- **sieben Jahren bei Onlineregistrierung für das jeweilige Produkt im Zeitraum von 12 Wochen ab dem Kaufdatum**
- **zwei Jahren, wenn keine oder keine rechtzeitige Onlineregistrierung erfolgt; auf die einwandfreie Funktion von wiederaufladbaren Batterien (Akkus), dem Powercase und der Batterybox gewähren wir ebenfalls eine Garantiezeit von zwei Jahren (ohne Verlängerung der Garantiedauer, keine Registrierung), gerechnet jeweils ab dem Kaufdatum.**

Technische Beschreibung

IP-Schutzart	IP 54
Akkuart	Lithium-Ion
CRI Wert	75
Farbe Gehäuse	BLACK

Akkuspannung	3,7 V
Rapid Focus	ja
Lichtstrom	20 - 420 lm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Leuchtdauer Stufe 2	3 h
Leuchtweite	50 - 240 m
Leuchtdauer	3 - 15 h
Leuchtmittel	LED-Modul
Lichtstrom Stufe 2	420 lm
Advanced Focus System (AFS)	ja
Lichtfarbe	kaltweiß
Herstellerbezeichnung	C5R
Gesamtlänge	117 mm
Internationale Baugröße	14500
Serie	C-Serie
Anzahl enthaltener Akkus	1
Lieferumfang mit Gürteltasche	ja
Akkukapazität	0,7 Ah
Akku austauschbar	ja
Gewicht	75 g
Kopf-Ø	26 mm
Produktart	Taschenlampe

Passende Produkte

No Shop URL available for: 081447 C5R