



LED-Taschenlampe C-Serie, Typ: C7R



Bestelldaten

Bestellnummer	081447 C7R
GTIN	4058205038317
Artikelklasse	04B

Beschreibung

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1× Li-Ion Akku Typ 18650 3,7 V, 1× Floating Charge System, 1× Handschlaufe, 1× Gutschein für Gürteltasche.

Hinweis:

2+5 Jahre Garantie bei Registrierung auf www.ledlenser.com.

Wir gewähren auf unsere Produkte – soweit nachfolgend nicht anders angegeben – eine Herstellergarantie von

- **sieben Jahren bei Onlineregistrierung für das jeweilige Produkt im Zeitraum von 12 Wochen ab dem Kaufdatum**
- **zwei Jahren, wenn keine oder keine rechtzeitige Onlineregistrierung erfolgt; auf die einwandfreie Funktion von wiederaufladbaren Batterien (Akkus), dem Powercase und der Batterybox gewähren wir ebenfalls eine Garantiezeit von zwei Jahren (ohne Verlängerung der Garantiedauer, keine Registrierung), gerechnet jeweils ab dem Kaufdatum.**

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	166 mm
Gewicht	210 g
Leuchtweite	40 - 210 m

Datenblatt

Leuchtdauer Stufe 2	5 h
Rapid Focus	ja
Akku austauschbar	ja
Akkuspannung	3,7 V
Advanced Focus System (AFS)	ja
Smart Light Technology (SLT)	ja
Leuchtdauer	2 - 40 h
Lichtstrom	20 - 1000 lm
Lieferumfang mit Gürteltasche	ja
Anzahl enthaltener Akkus	1
CRI Wert	65
Leuchtmittel	LED-Modul
Lichtstrom Stufe 2	1000 lm
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
IP-Schutzart	IP 54
Internationale Baugröße	18650
Akkukapazität	2,5 Ah
Serie	C-Serie
Farbe Gehäuse	BLACK
Lichtfarbe	kaltweiß
Herstellerbezeichnung	C7R
Lichtstrom Stufe 3	250 lm
Kopf-Ø	37 mm
Leuchtdauer Stufe 3	2 h
Produktart	Taschenlampe

Passende Produkte

No Shop URL available for: 081447 C7R

