



## LED-Taschenlampe C-Serie, Typ: C7



### Bestelldaten

Bestellnummer	081447 C7
GTIN	4058205038379
Artikelklasse	04B

### Beschreibung

#### Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive 4x Batterie AAA LR03 1,5 V, 1x Handschlaufe, 1x Gutschein für Gürteltasche.

#### Hinweis:

**2+5 Jahre Garantie bei Registrierung auf [www.ledlenser.com](http://www.ledlenser.com).**

Wir gewähren auf unsere Produkte – soweit nachfolgend nicht anders angegeben – eine Herstellergarantie von

- **sieben Jahren bei Onlineregistrierung für das jeweilige Produkt im Zeitraum von 12 Wochen ab dem Kaufdatum**
- **zwei Jahren, wenn keine oder keine rechtzeitige Onlineregistrierung erfolgt; auf die einwandfreie Funktion von wiederaufladbaren Batterien (Akkus), dem Powercase und der Batterybox gewähren wir ebenfalls eine Garantiezeit von zwei Jahren (ohne Verlängerung der Garantiedauer, keine Registrierung), gerechnet jeweils ab dem Kaufdatum.**

### Technische Beschreibung

Internationale Baugröße	LR3
CRI Wert	70
Lichtstrom	40 lm
Lichtstrom Stufe 3	400 lm

## Datenblatt

Gesamtlänge	140 mm
Kopf-Ø	37 mm
Anzahl enthaltener Batterien	4
Lieferumfang mit Gürteltasche	ja
Leuchtdauer	1 - 25 h
Leuchtweite	100 - 300 m
Herstellerbezeichnung	C7
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Batterietyp	Micro, AAA
Leuchtmittel	LED-Modul
Rapid Focus	ja
Leuchtdauer Stufe 3	1 h
Lichtfarbe	kaltweiß
Gewicht	175 g
Leuchtdauer Stufe 2	2 h
Advanced Focus System (AFS)	ja
Serie	C-Serie
Lichtstrom Stufe 2	250 lm
Farbe Gehäuse	BLACK
IP-Schutzart	IP 54
Produktart	Taschenlampe

### Passende Produkte

No Shop URL available for: 081447 C7