



KOMET® Abstechmesser HSS-Co5, Typ: A0



Bestelldaten

Bestellnummer	240014 A0
GTIN	4047109015623
Artikelklasse	24H

Beschreibung

KOMET® Abstechmesser HSS-Co5 A0 Höhe h: 10 mm
 Breite b: 2,7 mm
 Gesamtlänge: 100 mm

Technische Beschreibung

Typ	A0
Höhe h	10 mm
Breite b	2,7 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Schneidstoff	HSS Co 5
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		

unterbrochen	geeignet
trocken	geeignet