

**Stufenbacke mobil, Typ: 125****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 360573 125    |
| GTIN          | 4069515011280 |
| Artikelklasse | 32P           |

**Beschreibung****Verwendung:**

Zur Aufnahme der Vorsatzbacken Nr. 360538; 360539; 360541.

**Werkstoff:**

Gehärtet, nitriert, beide Seiten glatt.

**Passend für:**

NC-Hochdruckspanner Nr. 360565.

**Lieferumfang:**

Inkl. Befestigungsschrauben.

**Technische Beschreibung**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Backenlänge l        | 70 mm    |
| Länge l <sub>1</sub> | 40 mm    |
| für Typ              | 125      |
| Backenbreite b       | 124,4 mm |
| Höhe h <sub>1</sub>  | 20 mm    |
| Backenhöhe h         | 39,5 mm  |

## Datenblatt

passend zu Farbcode

HOLEX NC

Produktart

Schraubstock-Backen