

**T-Nutenschraube (8.8.) komplett, Typ: 161663****Bestelldaten**

Bestellnummer	375301 161663
GTIN	4069515011907
Artikelklasse	32H

Beschreibung**Ausführung:**

T-Nutenschraube, vergütet, schwarz, Festigkeitsklasse 8.8.

Norm:

DIN 787

Lieferumfang:

Komplett, mit Unterlegscheibe Nr. 375341

Sonderzubehör:

Unterlegscheiben, siehe Nr. 35341 und hohe Muttern, siehe Nr. 375386.

Hinweis:

· **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

Technische Beschreibung

schmale Steinbreite a	15,7 mm
Gewindelänge b	40 mm
Steinbreite e	25 mm
Länge L	63 mm
Höhe k	9 mm
Gewinde G	M16
T-Nuten-Nennmaß	16 mm

Datenblatt

Typ	787
Produktart	Nutenschraube