



T-Nutenschraube (8.8.) komplett, Typ: 1816130



Bestelldaten

Bestellnummer	375301 1816130
GTIN	4069515011945
Artikelklasse	32H

Beschreibung

Ausführung:

T-Nutenschraube, vergütet, schwarz, Festigkeitsklasse 8.8.

Norm:

DIN 787

Lieferumfang:

Komplett, mit Unterlegscheibe Nr. 375341

Sonderzubehör:

Unterlegscheiben, siehe Nr. 35341 und hohe Muttern, siehe Nr. 375386.

Hinweis:

- **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

Technische Beschreibung

Länge L	160 mm
Höhe k	10 mm
Gewindelänge b	75 mm
T-Nuten-Nennmaß	18 mm
Steinbreite e	28 mm
schmale Steinbreite a	17,7 mm
Typ	787

Datenblatt

Gewinde G

M16

Produktart

Nutenschraube