

**T-Nutenschraube (8.8.) komplett, Typ: 1616160****Bestelldaten**

Bestellnummer	375301 1616160
GTIN	4069515011921
Artikelklasse	32H

Beschreibung**Ausführung:**

T-Nutenschraube, vergütet, schwarz, Festigkeitsklasse 8.8.

Norm:

DIN 787

Lieferumfang:

Komplett, mit Unterlegscheibe Nr. 375341

Sonderzubehör:

Unterlegscheiben, siehe Nr. 35341 und hohe Muttern, siehe Nr. 375386.

Hinweis:

· **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

Technische Beschreibung

Gewinde G	M16
T-Nuten-Nennmaß	16 mm
Steinbreite e	25 mm
Länge L	160 mm
Typ	787
schmale Steinbreite a	15,7 mm
Höhe k	9 mm

Datenblatt

Gewindelänge b

100 mm

Produktart

Nutenschraube