



T-Nutenschraube (8.8.) komplett, Typ: 2220215



Bestelldaten

Bestellnummer	375301 2220215
GTIN	4069515012010
Artikelklasse	32H

Beschreibung

Ausführung:

T-Nutenschraube, vergütet, schwarz, Festigkeitsklasse 8.8.

Norm:

DIN 787

Lieferumfang:

Komplett, mit Unterlegscheibe Nr. 375341

Sonderzubehör:

Unterlegscheiben, siehe Nr. 35341 und hohe Muttern, siehe Nr. 375386.

Hinweis:

- **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

Technische Beschreibung

T-Nuten-Nennmaß	22 mm
Höhe k	14 mm
Typ	787
Länge L	215 mm
Gewindelänge b	125 mm
Gewinde G	M20
schmale Steinbreite a	21,7 mm

Datenblatt

Steinbreite e

35 mm

Produktart

Nutenschraube