

**T-Nutenschraube (8.8.) komplett, Typ: 2220110****Bestelldaten**

Bestellnummer	375301 2220110
GTIN	4069515011990
Artikelklasse	32H

Beschreibung**Ausführung:**

T-Nutenschraube, vergütet, schwarz, Festigkeitsklasse 8.8.

Norm:

DIN 787

Lieferumfang:

Komplett, mit Unterlegscheibe Nr. 375341

Sonderzubehör:

Unterlegscheiben, siehe Nr. 35341 und hohe Muttern, siehe Nr. 375386.

Hinweis:

· **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

Technische Beschreibung

T-Nuten-Nennmaß	20 mm
Gewindelänge b	70 mm
Gewinde G	M20
Länge L	110 mm
Typ	787
schmale Steinbreite a	21,7 mm
Höhe k	14 mm

Datenblatt

Steinbreite e	35 mm
Produktart	Nutenschraube