

**T-Nutenschraube (8.8.) komplett, Typ: 2824150****Bestelldaten**

Bestellnummer	375301 2824150
GTIN	4069515012065
Artikelklasse	32H

Beschreibung**Ausführung:**

T-Nutenschraube, vergütet, schwarz, Festigkeitsklasse 8.8.

Norm:

DIN 787

Lieferumfang:

Komplett, mit Unterlegscheibe Nr. 375341

Sonderzubehör:

Unterlegscheiben, siehe Nr. 35341 und hohe Muttern, siehe Nr. 375386.

Hinweis:

· **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

Technische Beschreibung

T-Nuten-Nennmaß	28 mm
schmale Steinbreite a	27,7 mm
Typ	787
Länge L	150 mm
Gewindelänge b	95 mm
Höhe k	18 mm
Gewinde G	M24

Datenblatt

Steinbreite e

44 mm

Produktart

Nutenschraube