

**T-Nutenschraube (8.8.) komplett, Typ: 2824210****Bestelldaten**

Bestellnummer	375301 2824210
GTIN	4069515012072
Artikelklasse	32H

Beschreibung**Ausführung:**

T-Nutenschraube, vergütet, schwarz, Festigkeitsklasse 8.8.

Norm:

DIN 787

Lieferumfang:

Komplett, mit Unterlegscheibe Nr. 375341

Sonderzubehör:

Unterlegscheiben, siehe Nr. 35341 und hohe Muttern, siehe Nr. 375386.

Hinweis:

· **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

Technische Beschreibung

Gewindelänge b	130 mm
Steinbreite e	44 mm
Typ	787
Länge L	210 mm
T-Nuten-Nennmaß	28 mm
schmale Steinbreite a	27,7 mm
Gewinde G	M24

Datenblatt

Höhe k

18 mm

Produktart

Nutenschraube