

**KOMET® Innengewindestahl Rechtsgewinde Form 60° (metrisch), Typ: B01****Bestelldaten**

Bestellnummer	240084 B01
GTIN	4047109016859
Artikelklasse	24H

Beschreibung**Ausführung:**

Mikroskopisch geprüftes, genaues Schneidenprofil. Kostengünstig durch mehrmaliges Nachschleifen an der Spanfläche.

Größen mit Zusatzbezeichnung **L = verlängerter Schaft**.

Schneidstoff:

HSS/Co10 – für schwer zu bearbeitende Werkstoffe.

Hinweis:

Passender Bohrstahlhalter siehe Nr. 240070 und Nr. 240072.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	60 mm
Typ	B01
für Bohrungen ab Ø	3 mm
Bohrtiefe	16 mm
für Steigung bis	1 mm
Schaft-Ø	8 mm
Schneidstoff	HSS Co 10
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen