

Mahr

Digitales Fühlhebelmessgerät, Tastarmlänge 14,5 mm, Messbereich je Richtung / Gehäuse-Ø: 0,9/45mm



Bestelldaten

Bestellnummer	436501 0,9/45
GTIN	4059192074074
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

Digitales Fühlhebelmessgerät mit Digital- und Analoganzeige **1/1000-Ablesung**.

Messmodus: Normal / MIN / MAX / MAX-MIN. Eingabe eines Korrekturfaktors möglich.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032, Spannzapfen Ø 8 mm, Messtasterschlüssel, HM-Messtaster Ø 2 mm.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr.498951. Ersatztaster siehe Nr. 436210; 436240.

Technische Beschreibung

Ablesung	0,001 mm
Messwertumkehrspanne f_u	3 μ m
Messkraft	0,15 N
Schwenkbereich	2x110 Grad

Abweichungsspanne f_e	5 μm
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Kalibrierung	C5
Produktart	Fühlhebelmessgerät

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/436501-0,9/45>